

Bestelformulier In-Het-Oor



Klantnummer

Datum

Uw interne order-/opdrachtnummer

Bij vragen graag contact opnemen met:

Informatie over de bestelling:

Tel-Nr.

Links

Nieuwe bestelling

Leveradres

Naam audciensbedrijf en audicien

Rechts

Nazorg

Opmerkingen:

1. Ontwerp 2. Tech Level 3. Kleur selecteren 4. Opties

Signature SERIES	<i>non wireless</i>		3.1 Faceplate	3.2 Schaalkleur	<input checked="" type="checkbox"/> Drukknop <i>(standaard ingebouwd, kan worden geselecteerd, niet beschikbaar voor IIC)</i> Anti-allergische coating
	IIC*	24 PM	beige	beige	
	CIC 10	20 PM	lichtbruin	lichtbruin	
	Zo klein mogelijk	16 PM	medium-bruin	rood/blauw	
	CIC R		donkerbruin	zwart	
			zwart	transparant	

* IIC alleen in 24 Tech Level en met zwarte schaal beschikbaar

EDGE AI	<i>wireless LE Audio*</i>		3.1 Faceplate	3.2 Schaalkleur	<input checked="" type="checkbox"/> Directioneel* Geen bedieningselement Drukknop (niet beschikbaar voor IIC) Digitale wieletje* T-spoel (alleen voor ITE R) Anti-allergische coating * niet beschikbaar voor alle CIC & IIC
	ITC R	24 PM	beige	beige	
	ITE R	20 PM	lichtbruin	lichtbruin	
	CIC 312	16 PM	medium-bruin	rood/blauw	
			donkerbruin	zwart	
			zwart	transparant	

* Edge AI hoortoestellen werken met het nieuwe LE-Audio protocol en zijn AuraCast Ready

evolV AI	<i>wireless 2,4 GHz</i>		3.1 Faceplate	3.2 Schaalkleur	<input checked="" type="checkbox"/> Directioneel* Geen bedieningselement Drukknop (niet beschikbaar voor IIC) Digitaal wieletje* T-spoel (alleen voor ITE R) Anti-allergische coating * niet beschikbaar voor alle CIC & IIC
	ITC R	1600 Cat. 5	beige	beige	
	ITE R	1200 Cat. 4	lichtbruin	lichtbruin	
		1000 Cat. 3	medium-bruin	rood/blauw	
			donkerbruin	zwart	
			zwart	transparant	
	<i>non wireless</i>				
	CIC 10	1600 Cat. 5			
	CIC 312	1200 Cat. 4			
		1000 Cat. 3			

5. Overige

Trekkoordje


inkeping voor vingernagel

Conchasteun

kort

lang

6. Versterking 7. Venting 8. Stepvent 10. Lengte van de tuit




Rechts	Links
1 L/40 dB*	
2 M/50 dB	
3 P/60 dB	
4 UP/70 dB	

* niet beschikbaar voor ITE R en ITC/ITE 312
 IIC beschikbaar met Receiver L (40 dB) en Receiver M (50 dB)

Rechts	Links
geen	
1 mm	
1,5 mm	
2 mm	
IROS	
Sharkbite*	

* niet beschikbaar voor IIC

Stepvent bij Faceplate
Stepvent bij einde tuit
HearClear2
HF2



11. Aanvinken wanneer het lab voor u de keuze voor versterking en venting mag maken (audiogram bijsluiten s.v.p.)

12. Notities

- Oplaadbare Edge AI en Starkey Signature Series worden geleverd op basis van afgesproken condities met een StarLink Charger 2.0.
- Oplaadbare Evolv AI worden geleverd op basis van afgesproken condities met een Custom Charger
- Stuur dit bestelformulier inclusief de afdrukken en eventueel audiogram op naar: **KIND HOREN | Starkey Nederland en België, Laan van de Leeuw 50, 7324 BD Apeldoorn, The Netherlands**
- Of upload het ingevulde formulier (+audiogram) + digitale oorafdrukken (.STL) via www.starkeybestellen.nl

Indien niet gespecificeerd, selecteert het laboratorium de lengte van de gehoorgang die overeenkomt met de gebruikte matrix:
 L/40 dB = 1e knik
 M/50 dB = 2e knik
 P/60; UP/70 dB = volledige lengte